

**Garant****ESD-bordvogn T5, Type: T54****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	971930 T54
GTIN	4067263515609
Artikelklasse	9GD

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bordvogn ESD-ledende med **2 lasteflader**. Svejset stålkonstruktion, platform fremstillet af volumenledende spånplade med lysegrå, ESD-ledende overflade. ESD-ledende Haptoprene®-greb med slagfast polypropylen. **Elektrisk ledende hjul:** 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med TPE-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer, med trådbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Egnet til brug i EPA-beskyttelseszoner med ledende gulvbelægning. Jording foregår via hjulene; en separat jordforbindelsestilslutning er ikke nødvendig. Alle kunststofdele er ledende for at forhindre opladning af overfladen.

**Norm:**

DIN EN 61340-5-1

**Lakering:**

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Hjul-Ø	125 mm
--------	--------

Dybde	509 mm
Vægt	34 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladehøjde, øverst	850 mm
Materiale, hjul	TPE
Læssefladedybde	500 mm
Maks. bæreevne	250 kg
Læssefladehøjde, nederst	195 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	80 kg
Læssefladebredde	850 mm
Højde	1020 mm
Bredde	980 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Bordvogne