

Garant**ESD-bøjlevogn T3, Type: T32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	971920 T32
GTIN	4067263476993
Artikelklasse	9GD

Beskrivelse**Udførelse:**

Bøjlevogn ESD-ledende med **1 lasteflade**. Svejset stålkonstruktion, platform fremstillet af volumenledende spånplade med lysegrå, ESD-ledende overflade. ESD-ledende Haptoprene®-greb med slagfast polypropylen. **Elektrisk ledende hjul:** 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med TPE-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer, med trådbeskyttelse.

Anvendelse:

Egnet til brug i EPA-beskyttelseszoner med ledende gulvbelægning. Jording foregår via hjulene; en separat jordforbindelsestilslutning er ikke nødvendig. Alle kunststofdele er ledende for at forhindre opladning af overfladen.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Læssefladedybde	500 mm
-----------------	--------

Højde	915 mm
Vægt	20 kg
Materiale, hjul	TPE
Læssefladehøjde	195 mm
Hjul-Ø	125 mm
Bredde	970 mm
Dybde	509 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bæreevne	250 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladebredde	850 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Bøjlevogn