

Garant**ESD-euronormbeholder-rullevoan med greb, Type: TNB1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	971950 TNB1
GTIN	4067263515616
Artikelklasse	9GD

Beskrivelse**Udførelse:**

ESD-ledende euronormbeholder-rullevoan med greb. Svejsset stålkonstruktion. ESD-ledende Haptoprene®-greb med slagfast polypropylen. **Elektrisk ledende hjul:** 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med TPE-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer, med trådbeskyttelse. Passende euronormbeholder nr. 972350 str. ENB15 - ENB80.

Anvendelse:

Egnet til brug i EPA-beskyttelseszoner med ledende gulvbelægning. Jordning foregår via hjulene; en separat jordforbindelsestilslutning er ikke nødvendig. Alle kunststofdele er ledende for at forhindre opladning af overfladen.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Højde	910 mm
Vægt	9,6 kg
Hjul-Ø	125 mm
Dybde	400 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Bredde	790 mm
Materiale, hjul	TPE
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Højde, støtteramme	180 mm
Maks. bæreevne	250 kg
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Rullevogn m. greb