

Garant**ESD-euronormbeholdervogn, Type: TE37****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

971970 TE37

GTIN

4067263515623

Artikelklasse

9GD

Beskrivelse**Udførelse:**

ESD-ledende euronormbeholdervogn i stabil stålkonstruktion. Platforme i bukket pladestål, kan indstilles i trin på 280 mm. Platforme kan skrues variabelt i og kan indstilles til en hældning på mellem 15° og 30°, så udtagning bliver nemmere. Den nederste platform er fast forbundet med rammen og kan ikke hældes. ESD-ledende Haptoprene®-greb med slagfast polypropylen.

Elektrisk ledende hjul: 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med TPE-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer, med trådbeskyttelse.

Anvendelse:

Egnet til brug i EPA-beskyttelseszoner med ledende gulvbelægning. Jording foregår via hjulene; en separat jordforbindelsestilslutning er ikke nødvendig. Alle kunststofdele er ledende for at forhindre opladning af overfladen.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lakering:Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret.****Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
Passende euronormbeholdere finder du under nr. 972350.

Teknisk beskrivelse

Højde	1735 mm
Dybde	670 mm
Hjul-Ø	125 mm
Bæreevne pr. platform	50 kg
Maks. bæreevne	250 kg
Læssefladedybde	610 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bredde	1300 mm
Vægt	85 kg
Hældning kan indstilles	15 grader
Hældning kan indstilles	30 grader
Materiale, hjul	TPE
Læssefladebredde	1240 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Højdeindstilling i intervaller	280 mm
Produkttype	Materialevogne