


**Garant****Gulvmåtte, mørkegrå farvestæk, Bredde x længde: 100X135cm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Artikelklasse	9GM

**Beskrivelse****Udførelse:**

Arbejdspladsmåtter til industrien beregnet til moderat til høj belastning. Den ergonomiske gummimåtte er velegnet til tørre og våde arbejdspladser, hvor man går og står. De matte overflader har et optimalt koordineret drejepunkt og utroligt god modstandsdygtighed over for at skride samt ligger fast. På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler. Meget rengøringsvenlig overflade med lysreflekterende egenskaber.

Den oliebestandige gulvmåtte har brandbeskyttelsesklasse Bfl-s1.

På grund af gummiblandingens elastiske egenskaber og den specielle geometri på bagsiden har måtten en særlig stødabsorberende og aktiverende virkning, der beskytter mod usund kulde. Holdbar måtte, egnet til brug med flere lag.

Elektrisk dissipativ, overflademodstand på mindre end  $10^7 \Omega$ . Måtten er mærket med en ESD-sikkerhedsmærkat.

**Leveringsomfang:**

Måtte med ESD-jordforbindelse (hul til jordforbindelse kan frit vælges, tilslutning skal selv monteres).

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse	16 mm
Materiale	Nitrilgummi (NBR)
Vægt	20 kg
Bredde	100 cm

Længde	135 cm
Brandsikkerhedsklasse	Bfl-s1
Hårdhed iht. Shore A	55
Ståkomfort	Udmattelsessikring
Ståkomfort	Skridsikring
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Stødbeskyttelse	Gulv
Materialeegenskab	Oliebestandig
Materialeegenskab	Svært antændelig
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Farve	mørkegrå farvestenk
Produkttype	Arbejdspladsmåtte