

**BDGT 170420 FR-JA, GW25, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227530 ALU
GTIN	4960664457892
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Præcis 90° til $a_p = 9$ mm.

Hjørneradius: 2 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,05 – 0,33 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z pr. tand	0,05 – 0,33 mm
Hjørneradius	2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDGT 170420 FR-JA
Type	GW25
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	700 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	250 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		