



## Hårdmetal-betonbor, Bor-Ø: 18mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	786001 18
GTIN	4058546404406
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

**Slag- og drejebor** med kraftig skærepratte i hårdmetal. Med trindelt 3-fladeskaft.

#### Anvendelse:

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.

Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	12,75 mm
Spirallængde	95 mm
Bor-Ø	18 mm
Hel længde	160 mm
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor

