



Hårdmetal- betonborsæt, Antal bor: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	786081 5
GTIN	4058546404420
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

Slag- og drejebor med kraftig skæreplade i hårdmetal.

Anvendelse:

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.

Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

Indhold:

Bor nr. 786001: 1 stk. i hver str. 4; 5; 6; 8; 10

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor

Tilbehør

Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 5 mm	786001 5
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 6 mm	786001 6
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 10 mm	786001 10
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 8 mm	786001 8
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 4 mm	786001 4