



## Hårdmetal- betonborsæt, Antal bor: 7



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	786081 7
GTIN	4058546404437
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

**Slag- og drejebor** med kraftig skæreplade i hårdmetal.

#### Anvendelse:

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.

Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

#### Indhold:

Bor nr. 786001: 1 stk. af hver str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

### Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor

## Tilbehør

Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 10 mm	786001 10
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 5,5 mm	786001 5,5
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 4 mm	786001 4
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 5 mm	786001 5
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 8 mm	786001 8
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 7 mm	786001 7
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 6 mm	786001 6