

Mobilt løftebord, Bærekraft: 800kg



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919989 800
GTIN	4025092253475
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Mobilt løftebord i robust enkelt-sakskonstruktion med saks i massivt stål. Drejelig platform med mekanisk lås for sikker vedligeholdelse. Kompakt chassis med lav konstruktionshøjde, drejelige og faste hjul fremstillet af polyamid med vedligeholdelsesfrie kuglelejer, hjulbremses på styrehjulene. Manuel hydraulik med fodkontakt. Høj sikkerhed takket være overbelastningsventil og ventil til sænkning af bremse. Drejelige hjul Ø 150 mm, lasthjul Ø 200 mm. Hjulbredde 50 mm.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Teknisk beskrivelse

Vægt	222 kg
Bredde	860 mm
Materiale, hjul	Polyamid
Løfteområde	360 - 1050 mm
Læsseflade, bredde	840 mm
Læsseflade, længde	1350 mm
Bærekraft	800 kg

Konstruktionshøjde C	360 mm
Længde L	1650 mm
Løftehøjde H	690 mm
Produkttype	Løftebordsvogn