

Garant**Håndgreb til konusforsænkere med 3 spændeflader, Skaft-Ø: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150409 10
GTIN	4067263515593
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Til fastgørelse af GARANT-præcisionskonusforsænkere med fordeling af ubalance og **3 spændeflader** på skaftet. I et skaft kan der fastgøres forskellige størrelser forsænkere med samme skaftdiameter.

Handy skaft af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Med den specielle overfladestruktur **sikrer skaftet et godt greb, også hvis hænderne er våde og fedtede.**

Teknisk beskrivelse

Grebets længde	120 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Produkttype	Trin- og konusforsænker