

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APKT 1604 PDTR
Type	HB7525
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	4,76 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

Datablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	295 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	125 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	55 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
GG (G)	egnet	140 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		