

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI bred skalainddeling, med boring, Ø D / antal skær Z:  
80/7mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214906 80/7
GTIN	4045197674487
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slidstærkt, varmebehandlet stål med korrosionshæmmende belægning. Præcist vendepladeunderlag takket være afstemt tilspændingsmoment. Bred og smal tanddeling til individuel fræsestrategi.

**Anvendelse:**

Især til maskiner med svage drev og til bearbejdning i større dybder ved små indkøringsdiametre.

**Bemærk:**

For at kunne anvende alle **4 skær** skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod uret)**.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.  
**Til præcise 90° hjørner skal  $a_p = 6$  mm vælges.**

**Teknisk beskrivelse**

Holdeboring-Ø	27 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm

passende vendeskærsplatter	SO.. 0836..
Vendeplatteskruesæt	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Skær-Ø $D_c$	80 mm
Antal skær Z	7
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219863
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2