

**Multifunktionstang, Hel længde: 225mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	729701 225
GTIN	4067263499572
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

Tanghus af fladt stål, sortmalet, håndtag med plastikgreb og åbningsfjeder. Crimp til 0,35 – 1; 1,5 - 6 isolerede / ikke-isolerede stik / forbindelser og 7 - 8 mm autotændingsterminaler. Afskærer med gevind til bolte M2,6 – M5. Afstryger 0,5 – 6 mm². Udskæring af bløde Cu- og Al-tråde. Lang riflet klemmespids til arbejde på steder med begrænset plads.

Anvendelse:

Til afisolering, afskæring, presning osv.; primært ved reparationer.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	225 mm
Til ledertværsnit	1,5 – 6 mm ²
Til ledertværsnit	0,35 – 1 mm ²
Afisolering til leder-Ø	6 mm ²
Afskærer til gevindbolte	M2,6 – M5
af afisoleringsfunktion	ja
med skærefunktion	ja
Produkttype	Crimptang elektromekanisk

