

**KÄRCHER****Industri støvsuger, Producentbetegnelse: IVR-L65/20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Artikelklasse	07D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Industri støvsuger egnet til opsugning og udskilning af **kølemidler, smøreemulsioner, vand eller olie med partikler (f.eks. metalspånner)**.

- **Kompakt konstruktion og robust materiale af hensyn til optimale køreegenskaber.**
- **Maks. anvendelsesfleksibilitet og lang holdbarhed med oliebestandigt netkabel.**
- **Opsugningsdriften sker via en 360° drejelig slangetilslutning på sugehovedet.**

Industri støvsuger med 2 motorer på 2,4 kW med **vippeførestel** og **65 liters beholder**.

**Leveringsomfang:**

Med vippeførestel og tømningsslange med fyldstandsvisning. **Uden tilbehør. Passende tilbehør finder du under nr. 078524, 078529 og 078533.**

**Bemærk:**

En version med 100-liters beholder af rustfrit stål finder du under nr. 078522 str. IVR-L100DP i vores eShop.

**Teknisk beskrivelse**

Tænd/sluk-kontakt	ja
Vakuum	220 mbar

Arbejdsstøj	70 dB(A)
Bredde	570 mm
Energiforsyning	Med kabel
Støvklasse – støvsuger	L
Højde	1330 mm
Beholdervolumen	65 l
Længde	730 mm
Indvendig tilslutningsdiameter	DN50 mm
Antal turbiner	2
Vægt	43 kg
Effektforbrug	2000 W
Luftvolumenstrøm	100 l/s
Kabellængde	6 m
Produkttype	Våd- og tørsuger