

**Garant****Kompakt fiberskive, Ø 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567006 150
GTIN	4067263723714
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komprimeret fiberfleece med harpiksbundne slibekorn muliggør **slibning og finishbearbejdning i én arbejdsgang. Mellemhård** udførelse med **øget aggressivitet og kantstabilitet**. Til generel afgratning, let slibning med en fin overfladefinish.

**Anvendelse:**

Til flade- og kantbearbejdning på vinkelslibere (anbefalet omdrejningstal 6000 min<sup>-1</sup>).

**Teknisk beskrivelse**

Kornstørrelsessammenligning	150
Slibemiddel	normalkorund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Hårdhedsgrad	Middel
Finhedsgrad	Middel
Borings-Ø	22,23 mm
Udførelse	6 A medium
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Formbeskrivelse	flad
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	60 m/s
Produkttype	Kompaktskiver

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		