

Garant**Kompakt fiberskive, Ø 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567006 180
GTIN	4067263723721
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Komprimeret fiberfleece med harpiksbundne slibekorn muliggør **slibning og finishbearbejdning i én arbejdsgang. Universalskive** til lette afgratningsopgaver, til toning af små ridser og fjernelse af løbere fra maling.

Anvendelse:

Til flade- og kantbearbejdning på vinkelslibere (anbefalet omdrejningstal 6000 min⁻¹).

Teknisk beskrivelse

Udførelse	3 S fine
Borings-Ø	22,23 mm
Slibemiddelforkortelse	SiC
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Hårdhedsgrad	blød
Kornstørrelsessammenligning	180
Finhedsgrad	fin
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Formbeskrivelse	flad
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	60 m/s
Produkttype	Kompaktskiver

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		