

Garant GREENPLUS

Nitrilhandsker, par, Handskestørrelse: 12



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094337 12 |
| GTIN | 4067263723820 |
| Artikelklasse | 01H |

Beskrivelse

Udførelse:

De nye **GARANT GreenPlus**-handsker er imponerende bæredygtige, men har samtidigt en høj bærekraft og lang holdbarhed.

De bæredygtige universalhandsker er fremstillet af 86 % **genanvendt nylongarn** (med over 78 % genbrugsmateriale i slutproduktet (gælder for str. 9)). Det **reducerer CO2-aftrykket** med 83 g (sammenlignet med andre gængse universalhandsker af nylon) pr. par (gælder for str. 9). 18-gauge striketechnologi for fremragende føleevne. Håndflade med let PU-belægning. Med **touchscreen-kompatibilitet**. Præcision, fleksibilitet og føleevne i **tørre arbejdsmiljøer**.

Bemærk:

Miljøvenlig, emballage 100 % fri for plastik. Disse handsker kan kun købes i en komplet emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Handskestørrelse | 12 |
| Serie | GreenPlus |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Handskeegenskab | Touchscreen-egnet |

| | |
|-------------------|---------------------|
| EN 388 | 2121X |
| Bæremateriale | Nylon |
| Belægning | PU |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Præcision |
| Farve | grøn / sort |
| Strikketeknologi | 18G |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Produkttype | Universalhandsker |