

Garant GREENPLUS

## Nitrilhandsker, par, Handskestørrelse: 12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094338 12
GTIN	4067263723899
Artikelklasse	01H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

De nye **GARANT GreenPlus**-handsker er imponerende bæredygtige, men har samtidigt en høj bærekomfort og lang holdbarhed.

De bæredygtige universalhandsker er fremstillet af 85 % **genanvendt nylongarn** (med over 54 % genbrugsmateriale i slutproduktet (gælder for str. 9)). Det **reducerer CO2-aftrykket** med 78 g (sammenlignet med andre gængse universalhandsker af nylon) pr. par (gælder for str. 9). 15-gauge striketechnologi giver en rigtig god føleevne. Håndfladen har en let nitrilbelægning. Med **touchscreen-kompatibilitet**. Egner sig både til **tørre arbejdsomgivelser** og **olieforurenede, fedtede og våde områder**. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.

#### Bemærk:

Miljøvenlig, emballage 100 % fri for plastik. Disse handsker kan kun købes i en komplet emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	12
Serie	GreenPlus

Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
EN 388	4121X
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	grøn / sort
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker