

Garant GREENPLUS

**Nitrilhandsker, par CUT C, Handskestørrelse: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094438 12
GTIN	4067263723967
Artikelklasse	01H

**Beskrivelse****Udførelse:**

De nye **GARANT GreenPlus**-handsker er imponerende bæredygtige, men har samtidigt en høj bærekomfort og lang holdbarhed.

De bæredygtige skærebeskyttelseshandsker er fremstillet af 30 % **genanvendt nylongarn** (med over 24 % genbrugsmateriale i slutproduktet (gælder for str. 9)). Det **reducerer CO2-aftrykket** med 65 g (sammenlignet med andre gængse skærebeskyttelseshandsker af nylon) pr. par (gælder for str. 9). Behageligt basismateriale med 15-gauge-strikteknologi giver en rigtig god føleevne. Håndfladen har en let nitrilbelægning. Med **touchscreen-kompatibilitet**. Egner sig både til **tørre arbejdsomgivelser og olieforurenede, fedtede og våde områder med høj snitfare**. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.

**Bemærk:**

Miljøvenlig, emballage 100 % fri for plastik. Disse handsker kan kun købes i en komplet emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	GreenPlus
Handskestørrelse	12

Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi	15G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X32C
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	grøn / sort
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker