

Garant**Værkstedssortiment, Antal værktøjer: 23****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955002 23
GTIN	4067263723691
Artikelklasse	91A

Beskrivelse**Udførelse:**

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdsikumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og skuffemål på **20 G x 16 G** hhv. 500 x 400 mm (B x D).

Værkstedsvogn nr. 914520 – 914582.

Leveringsomfang:

Hårdsikumindsats, tom, nr. 952001 str. 955002

: 1 stk.

GARANT Digital skydelære IP54 nr. 412680 str. 150: 1 stk.

GARANT båndmål nr. 462210 str. 3: 1 stk.

GARANT Letmetal-vaterpas nr. 467020 str. 250: 1 stk.

GARANT ringgaffelnøgle nr. 613600 str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

GARANT skruetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 3,5; 5,5; 6,5: 1 stk. af hver

GARANT-skruetrækker til Phillips nr. 667702 str. 1; 2; 3: 1 stk. af hver

GARANT kombitang nr. 700940 str. 180: 1 stk.

GARANT Vandpumpetang nr. 706001 str. 250: 1 stk.

GARANT flad rundtang, lige nr. 713040 str. 200: 1 stk.

GARANT skævbider nr. 724840 str. 160: 1 stk.

GARANT-universalkniv med tokomponent-greb med 3 klinger nr. 845020: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytteflade i G	20×16
Bredde	500 mm
Antal værktøjer	23
Dybde i G	16
Udførelse	til skuffe i værkstedsvogn
Bredde i G	20
Dybde	400 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Passer til værkstedsindretning	Værkstedsvogn
Mindst egnede skuffefronthøjde	100 mm
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 955002	952001 955002
Digital skydelære IP54 med dataudgang Måleområde 150 mm	412680 150
Båndmål med rude Båndlængde 3 m	462210 3
Vaterpas i letmetal Længde 250 mm	467020 250
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613600 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613600 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613600 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613600 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613600 18

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613600 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613600 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613600 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613600 8
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 3,5 mm	660032 3,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660032 5,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 6,5 mm	660032 6,5
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667702 1
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 2	667702 2
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 3	667702 3
Kombinationstang, forkromet med 2K-greb Hel længde 180 mm	700940 180
Vandpumpetang med klik-finjustering, sort Hel længde 250 mm	706001 250
Flad rundtang lige, forkromet, med greb Hel længde 200 mm	713040 200
Skævbider forkromet, med greb Hel længde 160 mm	724840 160
Universalkniv med tokomponent-grebmed 3 klinger, 18 mm	845020