

**Garant****Værkstedssortiment, Antal værktøjer: 34****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955009 34
GTIN	4067263724018
Artikelklasse	91A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

**Passer til:**

**GARANT-værkstedsvogne** med heludtræksskuffer og skuffemål på **20 G x 16 G** hhv. 500 x 400 mm (B x D).

Værkstedsvogn nr. 914520 – 914582.

**Leveringsomfang:**

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 955009: 1 stk.

GARANT ringgaffelnøgle nr. 613600 str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

GARANT reverserbar skraldenøgle nr. 640025 str. 1/2: 1 stk.

GARANT forlænger, 1/2 tomme, nr. 641029 str. 125; 250: 1 stk. af hver

GARANT T-greb, 1/2 tomme, nr. 641329 str. 295: 1 stk.

GARANT kardanled nr. 641629 str. 1/2: 1 stk.

6-kantet hoved fra GARANT nr. 642325 str. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 stk. af hver

12-kantet hoved fra GARANT nr. 642529 str. 17; 19; 21: 1 stk. af hver

GARANT skruetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 3,5; 5,5: 1 stk. af hver

GARANT kort skruetrækker til Phillips nr. 667702 str. 1; 2: 1 stk. af hver

GARANT smedehammer nr. 750110 str. 300: 1 stk.

GARANT kombitang nr. 700940 str. 180: 1 stk.

GARANT Vandpumpetang nr. 706001 str. 250: 1 stk.

## Teknisk beskrivelse

Antal værktøjer	34
Skuffer, nytteflade i G	20×16
Bredde i G	20
Udførelse	til skuffe i værkstedsvogn
Dybde i G	16
Dybde	400 mm
Bredde	500 mm
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Passer til værkstedsindretning	Værkstedsvogn
Produkttype	Indsats i hårdt skum

## Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 955009	952001 955009
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613600 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613600 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613600 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613600 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613600 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613600 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613600 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613600 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613600 8
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640025 1/2

Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 125 mm	641029 125
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 250 mm	641029 250
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641329 295
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641629 1/2
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642325 13
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642325 14
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642325 15
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642325 16
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642325 17
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642325 18
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642325 19
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642325 21
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642325 22
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642325 24
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642529 17
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642529 19
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642529 21
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 3,5 mm	660032 3,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660032 5,5
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667702 1
	667702 2

Skrueetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft  
Krydskærvstørrelse 2

Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden  
skaft 300 g

750110 300

Kombinationstang, forkromet med 2K-greb Hel længde  
180 mm

700940 180

Vandpumpetang med klik-finjustering, sort Hel længde  
250 mm

706001 250