

Garant

**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads (2 løftesøjler) Bæreevne maks. 500 kg,
Type: 2000**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920312 2000
GTIN	4067263736219
Artikelklasse	91S

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed af anodiseret aluminium. Med tværafstiver til stabilisering. 50 mm tyk plade i bøge-multiplex, vandfast limet. Trinløs højdejustering fra 740 til 1140 mm og kan betjenes hurtigt og nemt via kontrolpanelet. Kontrolpanel med hukommelsesfunktion til 3 forskellige arbejds højder.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 justerskruer.

Lakering:

Basisstel med aluminiumsløfteenhed og pulverlakerede stålrør, antracit RAL 7016,

pulverlakeret.**Anbefaling:**

Ergonomisk arbejde til siddende og stående aktiviteter!

Bemærk:

Der kan kun monteres kabinetter indtil maks. 500 mm højde under arbejdspladen.

Teknisk beskrivelse

Maks. bæreevne	500 kg
Arbejdsplade, længde	2000 mm

Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Bredde	2000 mm
Højdeindstilling, trinløs	ja
Dybde	750 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Tilslutningsspænding	250 V
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	740 - 1140 mm
Energiforsyning	Med kabel
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Vægt	88 kg
Stiktype indgang	F
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Bæreevne ved konstant belastning	350 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	500 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Højdeudligning	25 mm
Produkttype	Filebænk