

RUNPOTEC

HPI KABELNZEHSPEZIALIST

## Kabelindtrækningsbånd, glasfiber GF3 i plastboks, Båndlængde: 30m



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	814867 30
GTIN	9120045477153
Artikelklasse	86A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**3 mm** tykt glasfiberbånd, **stabilt** og alligevel **meget fleksibelt**; ideel til kompliceret kabeltrækning i rør med andre kabler og ved mange knæk på røret. Ergonomisk holde- og bæregreb. Patenteret styrespids med drejekompensation og bøjningsbeskyttelse (2x udvendigt gevind Ø RTG 6 mm). Automatisk tilbagetrækningssikring. Skridsikker belægning. Egnede til byggepladser, stænkæt og støvtæt, stødsikker og brudsikker. Mulighed for op til 38 mm radius.

Også kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr. 814878) og basaltstængerne (nr. 814877).

#### Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør Lossproof i plastboks: 1 fleksibel styrespids (Runpogleiter) med snoningsudligning, 1 knækbeskyttelsesendemuffe RTG Ø 6 mm, 1 indtrækshjælp, 1 specielt klæbemiddel 3 g, 1 kabeltrækløkke (Ø 14 mm udvendig), 6 selvklæbende muffer Ø 3 mm, 3 trækøjer Ø 7 mm, 1 startprære Ø 11 mm, 1 forbindelsesmuffe, 2 monteringsnøgle, 1 knapcellebatteri CR2032.

### Teknisk beskrivelse

Båndlængde	30 m
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal	1,3 kN

Maksimal belastning på indtræksbåndet	4,5 kN
Produkttype	Kabelindtrækningsværktøj