

RUNPOTEC
HPI KABELNENZHSPEZIALIST

Kabelindtrækningsbånd, glasfiber GF3 i plastboks med integreret digital metertæller, Båndlængde: 30m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

814869 30

GTIN

9120045477122

Artikelklasse

86A

Beskrivelse

Udførelse:

3 mm tykt glasfiberbånd, **stabilt** og alligevel **meget fleksibelt**; ideel til kompliceret kabeltrækning i rør med andre kabler og ved mange knæk på røret. Ergonomisk holde- og bæregreb. Patenteret styrespids med drejekompensation og bøjningsbeskyttelse (2× udvendigt gevind Ø RTG 6 mm). Automatisk tilbagetrækningssikring. Skridsikker belægning. Egned til byggepladser, stænkæt og støvtæt, stødsikker og brudsikker. Mulighed for op til 38 mm radius. Også kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr. 814878) og basaltstængerne (nr. 814877). Med integreret digital metertæller.

Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør Lossproof i plastboks: 1 fleksibel styrespids (Runpogleiter) med snoningsudligning, 1 knækbeskyttelsesendemuffe RTG Ø 6 mm, 1 indtrækshjælp, 1 specielt klæbemiddel 3 g, 1 kabeltrækløkke (Ø 14 mm udvendig), 6 selvklæbende muffer Ø 3 mm, 3 trækøjer Ø 7 mm, 1 startpære Ø 11 mm, 1 forbindelsesmuffe, 2 monteringsnøgle, 1 knapcellebatteri CR2032.

Teknisk beskrivelse

Båndlængde	30 m
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal	1,3 kN
Maksimal belastning på indtræksbåndet	4,5 kN
Produkttype	Kabelindtrækningsværktøj