

Garant**Fræsestift GARANT Master Uni – middel, HM, Type: C0820****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540355 C0820
GTIN	4067263736783
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

Skaftlængde 200 mm (kan afkortes).

Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader. Tænd først maskinen, når fræsestiften er dykket ned i emnet.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	8 mm
Samlet længde	220 mm
Formbeskrivelse	valserund
Hovedlængde	20 mm
Serie	GARANT Master Uni
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		