

**Garant****Fræsestift GARANT Master Uni – middel, HM, Type: E1220****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540355 E1220
GTIN	4067263736806
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

**Skaftlængde 200 mm** (kan afkortes).

Skaft-Ø 6 mm.

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader. Tænd først maskinen, når fræsestiften er dykket ned i emnet.

**Teknisk beskrivelse**

Hoved-Ø	12 mm
Samlet længde	220 mm
Hovedlængde	20 mm
Formbeskrivelse	Dråbe
Serie	GARANT Master Uni
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		