



## Flad rundtang afvinklet, forkromet, med greb, Hel længde: 160mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

713501 160

GTIN

Artikelklasse

73F

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Meget lange, oval-spids bakker. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC); egnet til hård og blød tråd. Kæber ru indvendig.

Forkromet tang, håndtag med ergonomisk optimerede multi-komponent-greb og KNIPEXtend-interface.

KNIPEXtend bruges til at forbinde udvidelser, såsom ColorCode Clips (CCCer) til tilpasning eller TetheredTool Clips (TTCer) til fastgørelse af en TetheredTools-faldsikringsanordning.

**Norm:****DIN ISO 5745****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

**Bemærk:**

Tidligere model nr. 713500 kan stadig bestilles, indtil KNIPEXtend-modellerne er tilgængelige.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde

160 mm

Kæbelængde

50 mm

Kæbeform

oval-spids, vinklet (40° – 45°)

Norm

DIN ISO 5745

Bakkeegenskab

Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)

Udførelse, kæber

ru indvendig

Greb

Flerkomponentovertræk

Materiale	Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	forkromet
Produkttype	Multifunktionstang