

Garant**Stålskruetvinge med klapgreb, Spændvidde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	860492 200
GTIN	4067263742982
Artikelklasse	81D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Letgående stålsjindel med trapezgevind, bruneret.

Bevægelig trykplade med integreret **spindelsikring forhindrer frigørelse** af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være **kraftskraft** med praktisk Haptoprene-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder. Tvinge helt i stål med klapgreb. Hurtig lukning og fastspænding på emnet i låst, lodret grebsposition. **Kraftfuldt og ubesværet arbejde med udklappet greb.**

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	19,5×9,5 mm
Udladning	100 mm
Spændvidde	200 mm
Produkttype	Skruetvinge

