

bimos

ESD-arbejdsdrejestol, stof, med hjul, lav, Type: ESD**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Artikelklasse	96B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sæde og ryglæn af ledende ESD-skumpolstring. Bekvem og åndbart, slidstærkt. Komfortabel polstring med ergonomisk ryglæn og vandret stikning, med praktiske skydegreb. Med ergonomipakke: Synkronteknik inkl. vægtregulering. Gennemgående ledende forbindelse fra polstringen til ESD-rullerne/-gliderne. Ryglæn med ledende plastkappe og skydegreb. Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Teknisk beskrivelse

Farve, sædemateriale	sort
Ryglæn, højdeindstillingsområde	60 mm
Sædedybdeindstillingsområde	60 mm
Siddebredde	460 mm
Ryglænsøjde	580 mm

Siddedybde	470 mm
Justering af sædehældning i grader	6 grader
Serie	Work-Tec Ergo
Bæreevne, stol	120 kg
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Højdeindstillingsområde	450 - 630 mm
Produkttype	ESD-arbejdsdrejestol

Tilbehør

ESD-hjul(1 sæt = 5 stk.)	963189
--------------------------	--------