



Magasinholder „Insider Stubby“ med 1/4 tomme bits med magnet, Klingelængde: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676667 10
GTIN	7610733264681
Artikelklasse	63E

Beskrivelse

Udførelse:

„Multicraft“-greb med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med våde eller olierede hænder. Skydemagasin med endelåsning. Holder med kraftig permanentmagnet.

Greb med hudvenlig kappe af elastomer.

„Insider“-greb og **skydemagasin med endelås**. Holder med kraftig permanentmagnet.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

1 bit af hver:

til ligekærv nr. 675300 str. 5,5.

til Phillips-skruer nr. 675281 str. 1/25; 2/25.

til skruer med indvendig Torx® nr. 675295 str. TX15; TX20; TX25.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Ligekærvskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til Phillips-skruer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Hel længde	65 mm
Klingelængde	10 mm

Bitholder	D 6,3
drejelig hætte	nej
med skraldegreb	nej
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

PrecisionBit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit til Phillips, 1/4 tommer C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit til Phillips, 1/4 tommer C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX15	675295 TX15
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX20	675295 TX20
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX25	675295 TX25