


**Garant****Gaffel-/skralde-ringnøglesæt, Antal værktøjer: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	952319 7
GTIN	4067263886389
Artikelklasse	91A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

**Leveringsomfang:**

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 952319: 1 stk.

GARANT gaffel-/skralderingnøgle nr. 614812 str. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 stk. af hver

**Teknisk beskrivelse**

Dybde i G	10
Dybde	250 mm
Udførelse	med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Antal værktøjer	7
Bredde	150 mm
Bredde i G	6
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	6×10

Produkttype

Indsats i hårdt skum

**Tilbehør**Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til  
hårdskumssortiment 952319

952001 952319

Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved  
Nøglestørrelse 8 mm

614812 8

Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved  
Nøglestørrelse 9 mm

614812 9

Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved  
Nøglestørrelse 10 mm

614812 10

Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved  
Nøglestørrelse 11 mm

614812 11

Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved  
Nøglestørrelse 13 mm

614812 13

Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved  
Nøglestørrelse 14 mm

614812 14

Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved  
Nøglestørrelse 16 mm

614812 16