


Garant**Gaffel-/skralde-ringnøglesæt, Antal værktøjer: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	952427 12
GTIN	4067263906407
Artikelklasse	91A

Beskrivelse**Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 952427: 1 stk.

GARANT gaffel-/skralderingnøgle med drejeligt hoved nr. 614812 str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

Teknisk beskrivelse

Bredde	200 mm
Udførelse	med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Dybde	500 mm
Bredde i G	8
Dybde i G	20
Antal værktøjer	12
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 952427	952001 952427
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 10 mm	614812 10
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 11 mm	614812 11
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 12 mm	614812 12
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 13 mm	614812 13
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 14 mm	614812 14
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 15 mm	614812 15
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 16 mm	614812 16
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 17 mm	614812 17
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 18 mm	614812 18
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 19 mm	614812 19
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 8 mm	614812 8
Gaffelnøgle/skralderingsnøglemed svinghoved Nøglestørrelse 9 mm	614812 9