

HOLEX**Roterende stålbørste (grøn) INOX-tråd 0,30 mm, Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1: 200X38mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølget tråd presset fast i stålenheden. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

Anvendelse:

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	48 mm
maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	200 mm
Reduceringsring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Borings-Ø d ₁	50,8 mm

Børstebredde	29 mm
Produkttype	Renseskive