

HOLEX**Enkeltrækket rundbørste INOX-tråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×børstebredde: 200X16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570315 200X16
GTIN	4067263906544
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Børster i én række med bølgeformet ståltråd.

Anvendelse:

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden **monteres som valser med varierende bredde**. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø d ₁	16 mm
maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	200 mm
Borings-Ø til udboing op til	80 mm
Besætningslængde H ₁	33 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd

Børstetykkelse	0,3 mm
Produkttype	Renseskive