

**HOLEX****Enkeltrækket rundbørste INOX-tråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×børstebredde: 100X12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570315 100X12
GTIN	4067263906537
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Børster i én række** med bølgeformet ståltråd.

**Anvendelse:**

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden **monteres som valser med varierende bredde**. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Borings-Ø d <sub>1</sub>	12 mm
Borings-Ø til udboing op til	20 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	21 mm
maks. omdrejningstal	8000 min <sup>-1</sup>
Besætningsmateriale	INOX-tråd

Børstetykkelse

0,3 mm

Produkttype

Renseskive