


**HOLEX****Enkeltrækket rundbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×børstebredde: 100X12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570305 100X12
GTIN	4067263906520
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Børster i én række** med bølgeformet ståltråd.

**Anvendelse:**

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden **monteres som valser med varierende bredde**. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	8000 min <sup>-1</sup>
Besætningslængde H <sub>1</sub>	21 mm
Borings-Ø til udboring op til	20 mm
Borings-Ø d <sub>1</sub>	12 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd

Børstetykkelse	0,3 mm
Produkttype	Renseskive