

HOLEX**Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M:
178X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571203 178X22
GTIN	4067263906599
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Antal snoninger	38
Borings-Ø d ₁	22 mm
Børste-Ø D ₁	178 mm
Besætningslængde H ₁	38 mm

Børstetykkelse	0,5 mm
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Renseskive