

HOLEX**Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M:
125XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571203 125XM14
GTIN	4067263906582
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsnings af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis. Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
Antal snoninger	20

Gevind M	M14
Børste-Ø D ₁	125 mm
Besætningslængde H ₁	29 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Renseskive