

**HOLEX****Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M:  
115XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571203 115XM14
GTIN	4067263906568
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

**Anvendelse:**

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

**Venstresnoet**, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis. Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

**Teknisk beskrivelse**

Børstetykkelse	0,5 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	24 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Antal snoninger	20

maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>
Gevind M	M14
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	14 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Renseskive