

HOLEX**Renseskive INOX-tråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M: 125XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571253 125XM14
GTIN	4067263906735
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder. Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M14
Antal snoninger	20
Børstetykkelse	0,5 mm
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	125 mm

Besætningslængde H ₁	29 mm
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Produkttype	Renseskive