

HOLEX**Konusbørste, forkrøppet Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×gevind M:
125XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571303 125XM14
GTIN	4067263906742
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Forkrøppet **konusbørste** med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige steder og til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M14
Besætningsbredde L ₁	12 mm
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Besætningsmateriale	Ståltråd

Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Konusbørste