

**HOLEX****Kopbørste INOX-tråd 0,30 mm, Børste-Ø D1: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573205 80
GTIN	4067263906926
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner.

Med **indvendigt gevind M14**. Med **indvendigt gevind M14**.

**Anvendelse:**

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	8500 min <sup>-1</sup>
Børste-Ø D <sub>1</sub>	85 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	25 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	bølget

Produkttype

Kopbørste