


HOLEX**Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
40X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574050 40X10
GTIN	4067263906995
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Besætningsbredde L ₁	10 mm
Børste-Ø D ₁	40 mm
maks. omdrejningstal	18000 min ⁻¹
Besætningslængde H ₁	9 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børstetykkelse	0,3 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive