

HOLEX**Rund skaftbørste Ståltråd, messingbelagt 0,25 mm, Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1: 70X10mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 574325 70X10 |
| GTIN | 4067263907114 |
| Artikelklasse | 57H |

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.
Den kraftige ståltråd er belagt med et tyndt lag messing.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Børste-Ø D ₁ | 70 mm |
| Skaft-Ø D _s | 6 mm |
| Besætningsbredde L ₁ | 9 mm |
| maks. omdrejningstal | 15000 min ⁻¹ |
| Besætningslængde H ₁ | 19 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Børstetykkelse | 0,25 mm |
| Besætningsmateriale | Ståltråd, messingbelagt |
| Snoninger | bølget |
| Produkttype | Renseskive |