


HOLEX**Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
30X6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574150 30X6
GTIN	4067263907046
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Børstetykkelse	0,2 mm
Besætningslængde H ₁	6 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børste-Ø D ₁	30 mm
Besætningsbredde L ₁	6 mm
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive