


**HOLEX****Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
40X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574150 40X10
GTIN	4067263907053
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Anvendelse:**

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	10 mm
maks. omdrejningstal	18000 min <sup>-1</sup>
Børstetykkelse	0,2 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	9 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive