

HOLEX**Rund skaftbørste Ståltråd, messingbelagt 0,25 mm, Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1: 50X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574325 50X10
GTIN	4067263907107
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.
Den kraftige ståltråd er belagt med et tyndt lag messing.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Børstetykkelse	0,25 mm
Besætningsbredde L ₁	10 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børste-Ø D ₁	50 mm

Besætningslængde H ₁	12 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd, messingbelagt
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive