


HOLEX**Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
60X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574150 60X15
GTIN	4067263907077
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	17 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børste-Ø D ₁	60 mm
Besætningsbredde L ₁	15 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive