

## Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 30X6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	574253 30X6
GTIN	4067263934745
Artikelklasse	57H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

#### Anvendelse:

I håndlibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

### Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	6 mm
maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Besætningslængde H <sub>1</sub>	6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive